

Garant**Præcisionskonusforsænkere 90°, TiCN, Udvendig Ø Dc: 4,3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150379 4,3
GTIN	4045197444714
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.

Teknisk beskrivelse

Forborings-Ø	1,3 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm ²	0,08 mm/o
Skafttolerance	h9
mindste forsænker-Ø, til boring fra	1,3 mm
Til undersænkskrue ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M2
Udvendig Ø	4,3 mm
Skaft-Ø D _s	4 mm
Samlet længde L	40 mm
Antal skær Z	3
Belægning	TiCN
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader

Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	blå
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	38 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	30 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	34 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	32 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	5 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	9 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	14 m/min	K
CuZn	betinget egnet	80 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		