

**Garant****Konusforsænker, HM 90°, ubelagt, Udvendig Ø Dc: 31mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150386 31
GTIN	4045197086662
Artikelklasse	11M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget **stabil konstruktion**, flere skær, **speciel geometri** til **maksimal belastning**.  
Til **vibrationsfri forsænkning** og **afgratning**. Til **vanskeligt bearbejdelige emner**.  
Hårdmetalhoved på loddet skaft.

**Også egnet til Hardox 500.**

**Bemærk:**

Sørg for stabile forhold ved brug!

**Teknisk beskrivelse**

Skafttolerance	h9
Tilspænding f i stål < 60 HRC	0,1 mm/o
Forborings-Ø	6 mm
mindste forsænker-Ø, til boring fra	6 mm
Udvendig Ø	31 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Samlet længde L	71 mm
Antal skær Z	5
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HM

Norm	Fabriksstandard
Type	H
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	rød
Produkttype	Trin- og konusforsænker

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	30 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	18 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	8 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	8 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	8 m/min	H
TOOLOX 33	egnet	8 m/min	H
TOOLOX 44	egnet	8 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup>	egnet	6 m/min	H
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	6 m/min	S
Grafit, GFK, CFK	egnet	5 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
Luft	egnet		