

Garant**Konusforsænker, hårdmetal 90°, ubelagt, Udvendig Ø Dc: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150382 6
GTIN	4045197086464
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Svarende til DIN 335-C. Alle forsænkere med 3 skær, radial bagslibning.

Til vibrationsfri forsænkning og afgratning. Ø 6 og 8 udført helt i hårdmetal, fra Ø10 hårdmetalhoved på loddet skaft.

Teknisk beskrivelse

mindste forsænker-Ø, til boring fra	2 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm ²	0,1 mm/o
Skafttolerance	h9
Udvendig Ø	6 mm
Til konusforsænkning iht. DIN 74 AF	M3
Forborings-Ø	2 mm
Skaft-Ø D _s	5 mm
Samlet længde L	40 mm
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 335 C

Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Farvering	blå
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	75 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	65 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	18 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	16 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	25 m/min	K
Grafit, GFK, CFK	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		