

Garant**Præcisionskonusforsænkere 90°, ubelagt, Udvendig Ø Dc: 19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150390 19
GTIN	4045197086723
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle forsænkere er radiale bagslebne. Indtil str. 31 er spånrummene helslebne. Snitvinklen på tandbrystet ændrer sig svarende til forsænkerens Ø, så spånen formes optimalt overalt ved skærets indgreb. Forsækningskonus samt periferi er bagslebne og skærer sig fri. Præcisionskonusforsænkere, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-D.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Konusforsænkerbits med skaft 6,3 mm (1/4 tomme), se gruppe 67.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,14 mm/o
Udvendig Ø	19 mm
mindste forsænker-Ø, til boring fra	3,5 mm
Til undersænkskrue ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M10
Forborings-Ø	3,5 mm
Samlet længde L	100 mm
Morsekonus MK	2
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt

Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 335 D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsæinker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		