

Garant**Konusforsænkerset nr. 150379 med kassette 90°, TiCN, Antal forsænkere: 7**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	150385 7
GTIN	4045197445827
Artikelklasse	11M

Beskrivelse

Udførelse:Konusforsænkerset **i kassette.**

Praktisk til montering og på værkstedet.

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.

Helslebne spånrum.

Præcisionskonusforsænkere, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.

Indhold:

1 præcisionskonusforsænkere af hver: str. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Bemærk:Leveres i kassette nr. 150370 **str. 6.**

Teknisk beskrivelse

Antal forsænkere	7
Antal skær Z	3
Belægning	TiCN

Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Farvering	blå
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Tilbehør

Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 11,5 mm	150379 11,5
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 25 mm	150379 25
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 8 mm	150379 8
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 6 mm	150379 6
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 15 mm	150379 15
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 19 mm	150379 19
Præcisionskonusforsænkere90° Udvendig Ø Dc 10 mm	150379 10