


PRYOR

Udskiftelige slagtal og slagbogstaver normal skrift 0 0 – 9 og A – Z,

Skrifthøjde: 3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085480 3
GTIN	5022044020153
Artikelklasse	08W

Beskrivelse

Udførelse:

Yderst præcist prægeværktøj til hurtig og rationel mærkning med **flere bogstaver og tal samtidig**.

Anvendelse:

Til signering af materialer (f.eks. typeskilte, værktøj, maskindele, etc.) med en **styrke på op til 1.200 N/mm²**.

Leveringsomfang:

100 stempeltyper
12 afstandsstykker (skrifthøjde 5 mm: 6 stk.)
1 pincet
1 sekskantnøgle
1 holder
i kunststofboks.

Reservedel:

Enkelte typer kan bestilles under nr. 085481 med angivelse af den ønskedeskrifthøjde/type (f.eks. nr. 085481 str. 3/E).

Teknisk beskrivelse

Bredde, stempeltype	3,2 mm
Længde, stempelholder	29 mm
Antal anvendelige stempeltyper	9
Længde, stempeltype	19,05 mm
Skrifthøjde	3 mm
Højde, stempeltype	6,4 mm
Produkttype	Manuelt slagstempel

Tilbehør

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/+ mm	085481 3/+
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/8 mm	085481 3/8
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/T mm	085481 3/T
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/Y mm	085481 3/Y
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/F mm	085481 3/F
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/& mm	085481 3/&
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/M mm	085481 3/M
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/H mm	085481 3/H
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/N mm	085481 3/N
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/V mm	085481 3/V
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/U mm	085481 3/U

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3// mm	085481 3//
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/R mm	085481 3/R
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/D mm	085481 3/D
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/, mm	085481 3/,
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/2 mm	085481 3/2
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/A mm	085481 3/A
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/K mm	085481 3/K
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/l mm	085481 3/l
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/E mm	085481 3/E
Ståltypeholder, enkel til sortiment nr. 085480 Egned til skrifthøjde 2-3 mm	085482 2-3
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/B mm	085481 3/B
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/O mm	085481 3/O
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/0 mm	085481 3/0
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/Q mm	085481 3/Q
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/S mm	085481 3/S
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/6 mm	085481 3/6
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/7 mm	085481 3/7
Ståltyper kan udskiftesTalsortiment 0 – 9 Skrifthøjde 3 mm	085483 3

Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/5 mm	085481 3/5
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/3 mm	085481 3/3
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/W mm	085481 3/W
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/4 mm	085481 3/4
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/X mm	085481 3/X
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/- mm	085481 3/-
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/1 mm	085481 3/1
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/Z mm	085481 3/Z
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/. mm	085481 3/.
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/G mm	085481 3/G
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3LEER mm	085481 3LEER
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/J mm	085481 3/J
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/L mm	085481 3/L
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/C mm	085481 3/C
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/P mm	085481 3/P
Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 Skrifthøjde / tegn 3/9 mm	085481 3/9