

Garant**Præcisionskonusforsænkere 90°, ubelagt, Udvendig Ø Dc: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150390 50
GTIN	4045197086839
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle forsænkere er radiale bagslebne. Indtil str. 31 er spånrummene helslebne. Snitvinklen på tandbrystet ændrer sig svarende til forsænkerens Ø, så spånen formes optimalt overalt ved skærets indgreb. Forsækningskonus samt periferi er bagslebne og skærer sig fri. Præcisionskonusforsænkere, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-D.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Konusforsænkerbits med skaft 6,3 mm (1/4 tomme), se gruppe 67.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø	50 mm
Forborings-Ø	14 mm
mindste forsænker-Ø, til boring fra	14 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,25 mm/o
Samlet længde L	150 mm
Morsekonus MK	3
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 335 D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		