

**Konusforsænker 90°, ubelagt, Udvendig Ø Dc: 37mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150395 37
GTIN	4045197086952
Artikelklasse	12M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle forsænkerer er radiale bagslebne. Indtil str. 31 er spånrummene helslebne. Snitvinklen på tandbrystet ændrer sig svarende til forsænkerens Ø, så spånen formes optimalt overalt ved skærets indgreb. Forsænkingskonus samt periferi er bagslebne og skærer sig fri. Konusforsænker i billigere udførelse.

**Bemærk:**

Konusforsænkerbits med skaft 6,3 mm (1/4 tomme), se gruppe 67.

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø	37 mm
Til undersænkskrue ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M20
mindste forsænker-Ø, til boring fra	4,8 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/o
Til undersænkskrue DIN 7991	M20
Forborings-Ø	4,8 mm
Samlet længde L	118 mm
Morsekonus MK	2
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt

Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 335 D
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsæinker

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		