

Fladgribermagnet med indvendigt gevind, Ferrit, Ø: 25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085915 25
GTIN	2050000965272
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

- Afskærmet flad magnet i hård ferrit med gevindbøsning.
- Forzinket overflade.
- Temperaturbestandig op til maks. 120 °C.

Anvendelse:

Til spænding, montering og indbygning via fastgøring med skruer.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.

Teknisk beskrivelse

Gevindbøsning	ja
Nom. holdekraft	40 N
Ø	25 mm
Højde	7 mm
maks. temperaturbestandighed	120 °C
Højde med gevind	15 mm
Gevind	M4 mm
Materiale, overflade	forzinket
Vægt	22 g

Materiale, magnetkerne	Ferrit
Produkttype	Fladgribermagnet

Tilbehør

Skruekrogsæt med udvendigt gevind.10 dele Gevind M4	085921 M4
---	-----------