



## Præcisionscylinderlås med høj bøjle forskellige låseprofiler, Kabinet-Ø: 30mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085875 30
GTIN	4003482032404
Artikelklasse	08Q

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Massivt messinghus, rustfrit præcisionslås, stålbøjle hærdet og forkromet, dobbelt aflåst. Med ekstra høj bøjle.

Serien 116 Profi kan leveres i følgende specialudførelser på forespørgsel: Låse iht. modelskabelon eller lås, med hovednøgleanordning og ekstranøgle.

#### Funktion:

**Forskellig låseprofil** betyder, at nøglen kun åbne og lukke **én** lås eller cylinder og kun er fremstillet i ét eksemplar.

#### Leveringsomfang:

Hængelås med 2 nøgler.

### Teknisk beskrivelse

høj bøjle	ja
med dækplade til nøglehul	nej
Indvendig bøjlehøjde	45 mm

Materiale, bøjle	Stål, forkromet
Bøjle-Ø	5 mm
Låseværk	rustfri præcisionslås
Antal nøgler	2
Kabinet-Ø	30 mm
passer til låseindsatser	nej
Bøjle, hærdet	ja
Materiale, hus	Messing
Bøjle, med dobbeltlås	ja
klar til låseanlæg	nej
Lås	forskellige låseprofiler
Antal låse	1
Serie	116 Profi
Produkttype	Hængelås