

Garant**Håndafgratersæt 90°****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150405
GTIN	4045197581389
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Konusforsænker med tre skær og ergonomisk kunststofgreb. Handy skaft af ekstra sejt og slagfast polypropylen. Med den specielle overfladestruktur **sikrer skaftet et godt greb, også hvis hænderne er våde og fedtede.**

Leveringsomfang:

1 håndafgrater af hver: Nr. 150400 str. 12,4; 16,5; 20,5; 25.

Bemærk:

Til ordentlig afgratning og undersækning af borer.

Særligt værdifuld ved monteringsarbejde.

Flere håndafgratere, se gruppe 83.

Skæremateriale: HSS

Antal skær Z: 3

Teknisk beskrivelse

Antal forsænkere	4
Antal skær Z	3
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Farvering	uden

Produkttype

Trin- og konusforsænker

Tilbehør

Håndafgrater 90° Udvendig Ø 16,5 mm

150400 16,5

Håndafgrater 90° Udvendig Ø 12,4 mm

150400 12,4

Håndafgrater 90° Udvendig Ø 25 mm

150400 25

Håndafgrater 90° Udvendig Ø 20,5 mm

150400 20,5