



Præcisionscylinderlås med høj bøjle forskellige låseprofiler, Kabinet-Ø: 40mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085875 40
GTIN	4003482032602
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

Massivt messinghus, rustfrit præcisionslås, ståløjle hærdet og forkromet, dobbelt aflåst. Med ekstra høj bøjle.

Serien 116 Profi kan leveres i følgende specialudførelser på forespørgsel: Låse iht. modelskabelon eller lås, med hovednøgleanordning og ekstranøgle.

Funktion:

Forskellig låseprofil betyder, at nøglen kun åbne og lukke **én** lås eller cylinder og kun er fremstillet i ét eksemplar.

Leveringsomfang:

Hængelås med 2 nøgler.

Teknisk beskrivelse

Bøjle-Ø	6 mm
Bøjle, med dobbeltlås	ja
Indvendig bøjlehøjde	60 mm

høj bøjle	ja
Materiale, hus	Messing
Kabinet-Ø	40 mm
klar til låseanlæg	nej
Antal nøgler	2
Materiale, bøjle	Stål, forkromet
Bøjle, hærdet	ja
Låseværk	rustfri præcisionslås
passer til låseindsatser	nej
med dækplade til nøglehul	nej
Antal låse	1
Lås	forskellige låseprofiler
Serie	116 Profi
Produkttype	Hængelås