

Garant**Konusforsænker, hårdmetal 60°, ubelagt, Udvendig Ø Dc: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150855 10
GTIN	4045197087348
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget **stabil konstruktion, speciel geometri til maksimale belastninger til vibrationsfri forsækning og afgratning.**

Skæremateriale:

Str. 8 – Af HM.
Str. 10–25 – HM-hoved loddet på skaft. Konstruktion omtrent som DIN 344-C.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i INOX <math>< 900 \text{ N/mm}^2</math>	0,12 mm/o
Skafttolerance	h9
Udvendig Ø	10 mm
mindste forsænker-Ø, til boring fra	2,5 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Samlet længde L	50 mm
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel	60 grader
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Skaft	Cylinderskaft med h9

Indvendig køling	nej
Farvering	blå
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	65 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	18 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	16 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	25 m/min	K
våd, maksimal	egnet		