

**Garant****Mini-planforsænker 180° til gennemgående hul 180°, ubelagt, Forsænker-Ø D1 × tap-Ø D2: 4,6X2,4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	155700 4,6X2,4
GTIN	4045197462886
Artikelklasse	11M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Spiralnotede forsænkere med fast styr.  
DIN 373 / ISO 4206.

**Anvendelse:**

**Til gennemgående hul** kvalitet **fin** (ISO-værdier) iht. DIN 69.  
Til unbrakoskruer i henhold til DIN 912, 6912, 7984 og cylinderskruer iht. ISO 1207 (DIN 84).

**Bemærk:**

Str. 4,6x2,4 – er ikke fastlagt i DIN.

**Teknisk beskrivelse**

Forborings-Ø	2,4 mm
Til skruestørrelse	M2,2
Forsænker-Ø	4,6 mm
Antal skær Z	3
Tap-Ø	2,4 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/o
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	4,6 mm
Samlet længde L	56 mm
Trinhøjde L <sub>1</sub> 1. Trin med fas	2,5 mm
Spidsvinkel	180 grader

Skærlængde $l_c$	10 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 373
Skaft	Cylinderskaft
Sænketrinvinkel	180 grader
Indvendig køling	nej
Produkttype	Planforsænker

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	5 m/min	M
våd, maksimal	egnet		