



## Maskin-savklinge, Bimetal, Længde L / tænder pr. tomme: 300/14



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	171100 300/14
GTIN	7311518113728
Artikelklasse	16D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**BAHCO bimetal** – en HSS-tandliste er svejset sammen med en elastisk klingeenhed i specialstål ved hjælp af elektronstål under højt vakuum. Derved opnår disse savklinger samtidig med en ekstrem styrke på tandspidserne en **enorm elasticitet** og er desuden yderst brudfaste **ved høj tilspænding**.

Fortanding: normal

Bredde: 25 mm

Tykkelse: 1,25 mm

Opspændingshul-Ø: 8,5 mm

### Teknisk beskrivelse

Bredde	25 mm
Tykkelse	1,25 mm
Tænder pr. tomme	14
Længde L	300 mm
Opspændingshul-Ø	8,5 mm
Fortanding	normal
Skæremateriale	Bimetal
Produkttype	Maskinsavklinge

### Brugerdata

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		