

Garant**DIN-planforsænker til gennemgående hul, ubelagt, Forsænker-Ø D1 × tap-Ø D2: 20X13,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	156120 20X13,5
GTIN	4045197087843
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Spiralnotet forsænker. Tap-Ø er tilpasset til det pågældende anvendelsesformål:

f – til gennemgangshul af kvaliteten **fin** iht. DIN ISO 273.

m – til gennemgangshul af kvaliteten **middel** iht. DIN ISO 273.

Anvendelse:

Til forsækning af unbrakoskruer i henhold til DIN 912, 6912, 7984 og cylinderskruer ISO 1207 (DIN 84).

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Teknisk beskrivelse

Tap-Ø	13,5 mm
Til kvalitet for boringen	m
Forsænker-Ø	20 mm
Forborings-Ø	13,5 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,16 mm/o
Antal skær Z	3
Til skruestørrelse	M12
Samlet længde L	150 mm
Morsekonus MK	2

Trinhøjde L ₁ 1. Trin med fas	25 mm
Spidsvinkel	180 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard
Skaft	Morsekonus
Indvendig køling	nej
Produkttype	Planforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		