

Garant**Mini-planforsænker 180° til gennemgående hul 180°, ubelagt, Forsænker-Ø D1 × tap-Ø D2: 5X2,7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	155700 5X2,7
GTIN	4045197462893
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Spiralnotede forsænkere med fast styr.
DIN 373 / ISO 4206.

Anvendelse:

Til gennemgående hul kvalitet **fin** (ISO-værdier) iht. DIN 69.
Til unbrakoskruer i henhold til DIN 912, 6912, 7984 og cylinderskruer iht. ISO 1207 (DIN 84).

Bemærk:

Str. 4,6x2,4 – er ikke fastlagt i DIN.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,07 mm/o
Forsænker-Ø	5 mm
Forborings-Ø	2,7 mm
Antal skær Z	3
Tap-Ø	2,7 mm
Til skruestørrelse	M2,5
Skaft-Ø D _s	5 mm
Samlet længde L	56 mm
Trinhøjde L ₁ 1. Trin med fas	3 mm
Spidsvinkel	180 grader

Skærlængde l_c	10 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 373
Skaft	Cylinderskaft
Sænketrvinkel	180 grader
Indvendig køling	nej
Produkttype	Planforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	5 m/min	M
våd, maksimal	egnet		