

Garant**Håndafgrater 90°, Udvendig Ø: 20,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150400 20,5
GTIN	4045197087096
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Konusforsænker med tre skær og ergonomisk kunststofgreb. Handy skaft af ekstra sejt og slagfast polypropylen. Med den specielle overfladestruktur **sikrer skaftet et godt greb, også hvis hænderne er våde og fedtede.**

Bemærk:

Til ordentlig afgratning og undersækning af borer.
Særligt værdifuld ved monteringsarbejde.
Flere håndafgratere, se gruppe 83.

Teknisk beskrivelse

mindste forsænker-Ø, til boring fra	3,5 mm
Udvendig Ø	20,5 mm
Samlet længde	141 mm
Grebs længde	110 mm
Antal skær Z	3
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Skæremateriale	HSS
Farvering	uden
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet		
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Alu > 10% Si	egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		