

Garant**Konusforsænker, form C 60°, TiAlN, Udvendig Ø Dc: 6,3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	150845 6,3
GTIN	4045197364739
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Helslebne spånrum. Forsækningskonus samt periferi er bagslebne og skærer sig fri. Derved opnås samme lette og **vibrationsfrie snit** som ved afgratning eller forsækning.

Anvendelse:

Til vibrationsfri sænkning og afgratning.

Særlig velegnet til forsækning af gevindkernehuller og forsækninger ved værktøjs- og maskinfremstilling.

Teknisk beskrivelse

mindste forsænker-Ø, til boring fra	1,6 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,09 mm/o
Udvendig Ø	6,3 mm
Skaft-Ø D _s	5 mm
Samlet længde L	45 mm
Antal skær Z	3
Belægning	TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 334
Skaft	Cylinderskaft med h9

Indvendig køling	nej
Farvering	grøn
Produkttype	Trin- og konusforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	90 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	43 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	25 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	38 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	9 m/min	M
Uni	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	egnet		