



Håndværkerkompressor, Type: 450/90D



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079841 450/90D
GTIN	2050001676566
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Korrosionsfrie ventiler, højeffektiv køling, vedligeholdelsesfrie kraftoverføringskomponenter, korrosionsbeskyttede beholdere; leveringsgaranti for reservedele på mindst 10 år. Høj effektivitet til lave driftsomkostninger. 2-cylinderkompressorer til mellemstort luftbehov med meget enkel betjening.

Leveringsomfang:

Inklusive filterreduktionsventil med manometer, lynkobling.

Bemærk:

Yderligere håndværkerkompressorer kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Bredde	500 mm
Producentbetegnelse	450/90D
Længde	1190 mm
Effektforbrug	2,4 kW
Vægt	86 kg
Maks. påfyldningseffekt	330 l/min

Højde	840 mm
Maks. tryk (luft)	10 bar
Maks. indsugningseffekt	450 l/min
Volumen, trykbeholder	90 l
Produkttype	Kompressor