

## Fladgribermagnet med indvendigt gevind, Ferrit, Ø: 32mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085915 32
GTIN	2050000965289
Artikelklasse	08Q

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Afskærmet flad magnet i hård ferrit med gevindbøsning.
- Forzinket overflade.
- Temperaturbestandig op til maks. 120 °C.

#### Anvendelse:

Til spænding, montering og indbygning via fastgøring med skruer.

#### Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.

### Teknisk beskrivelse

Nom. holdekraft	80 N
maks. temperaturbestandighed	120 °C
Vægt	32 g
Gevind	M4 mm
Ø	32 mm
Højde med gevind	15 mm
Højde	7 mm
Gevindbøsning	ja
Materiale, overflade	forzinket

Materiale, magnetkerne	Ferrit
Produkttype	Fladgribermagnet

---

## Tilbehør

Skruekrogsæt med udvendigt gevind.10 dele Gevind M4	085921 M4
---	-----------