



## Vedligeholdelsesenhed Monteret i 2 dele, Indvendig gevind-Ø: 1/4tommer



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080015 1/4
GTIN	4047322229685
Artikelklasse	08A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Vedligeholdelsesenhed** i modulserie („multifix“-system), bestående af reduktionsventil, tågesmører og filter. Reguleringsområde 0,5 – 10 bar, driftstryk maks. 16 bar, driftstemperatur maks. 60 °C.

Vedligeholdelsesenhed monteret i 2 dele, med reduktionsventil, tågesmører og filter.

#### Fordel:

Vedligeholdelsesenheden kan indstilles separat, f.eks. med flere trykventiler, uden tågesmører (til oliefrie værktøjer) osv.

#### Anvendelse:

Til anlæg i trykområdet op til 16 bar. Kompatibel med mærkerne CEJN, RECTUS og JWL.

### Teknisk beskrivelse

Indvendig gevind-Ø	1/4 tommer
Samlet længde (L) som todelt serviceenhed	93 mm
Højde (H)	190 mm
Produkttype	Vedligeholdelsesenhed

---

**Tilbehør**

Polycarbonatbeholdertil oliesmører Glas-Ø 33 mm	080023 33
Polycarbonatbeholdertil filtre Glas-Ø 33 mm	080024 33
Holdevinkel med 2 skruer Type ZW11	080025 ZW11