

Garant**DIN-planforsænker til gennemgående hul, ubelagt, Forsænker-Ø D1 × tap-Ø D2: 20X13,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	156020 20X13,5
GTIN	4045197087805
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Spiralnotet forsænker. Tap-Ø er tilpasset til det pågældende anvendelsesformål:

f – til gennemgangshul af kvaliteten **fin** iht. DIN ISO 273.

m – til gennemgangshul af kvaliteten **middel** iht. DIN ISO 273.

Anvendelse:

Til forsænkning af unbrakoskruer i henhold til DIN 912, 6912, 7984 og cylinderskruer ISO 1207 (DIN 84).

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,16 mm/o
Forsænker-Ø	20 mm
Tap-Ø	13,5 mm
Antal skær Z	3
Til skruestørrelse	M12
Til kvalitet for boringen	m
Forborings-Ø	13,5 mm
Skaft-Ø D _s	12,5 mm
Samlet længde L	100 mm
Trinhøjde L ₁ 1. Trin med fas	22 mm

Spidsvinkel	180 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 373
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Produkttype	Planforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		