



Druckluft und Pneumatik

Vedligeholdelsesenhed Monteret i 2 dele, Indvendig gevind-Ø: 3/8tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080015 3/8
GTIN	4047322244817
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Vedligeholdelsesenhed i modulerie („multifix“-system), bestående af reduktionsventil, tågesmører og filter. Reguleringsområde 0,5 – 10 bar, driftstryk maks. 16 bar, driftstemperatur maks. 60 °C.

Vedligeholdelsesenhed monteret i 2 dele, med reduktionsventil, tågesmører og filter.

Fordel:

Vedligeholdelsesenheden kan indstilles separat, f.eks. med flere trykventiler, uden tågesmører (til oliefrie værktøjer) osv.

Anvendelse:

Til anlæg i trykområdet op til 16 bar. Kompatibel med mærkerne CEJN, RECTUS og JWL.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde (L) som todelt serviceenhed	93 mm
Indvendig gevind-Ø	3/8 tommer
Højde (H)	196 mm
Produkttype	Vedligeholdelsesenhed

Tilbehør

Polycarbonatbeholdertil oliesmører Glas-Ø 33 mm	080023 33
Holdevinkel med 2 skruer Type ZW11	080025 ZW11
Polycarbonatbeholdertil filtre Glas-Ø 33 mm	080024 33