



Båndsavklinge af metal RRR Plus, 30 m, Bredde mm / tænder pr. tomme: 6/10



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 172000 6/10 |
| GTIN | 4045197253316 |
| Artikelklasse | 16F |

Beskrivelse

Udførelse:

Normalfortanding - konstant tanddeling med **0° spånvinkel** usvejset i lukket kunststofrulle.
RRR-Plus af legeret værktøjsstål i ruller á 30 m.

Anvendelse:

Fortrinsvis egnet til mindre og mellemlange tværsnit (op til maks. 70 mm indgrebslængde).

Bemærk:

- **Normalfortanding 10°: Str. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Kombifortanding 0°: Str. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Fortanding: normal

Spånvinkel: 0 grader

Fortanding: normal

Spånvinkel: 0 grader

Tykkelse: 0,65 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------|----------|
| Bredde | 6 mm |
| Spånvinkel | 0 grader |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Tykkelse | 0,65 mm |
| Fortanding | normal |
| Produktnavnsegenskab | 30 m |
| Længde | 30 m |
| Produkttype | Båndsavklinge af metal |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------|----------|
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 85 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 65 m/min | P |
| GG (G) | egnet | 40 m/min | K |
| Olie | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |
| våd, minimal | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |