

Fladgribermagnet med indvendigt gevind, Ferrit, Ø: 40mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085915 40
GTIN	2050000965296
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

- Afskærmet flad magnet i hård ferrit med gevindbøsning.
- Forzinket overflade.
- Temperaturbestandig op til maks. 120 °C.

Anvendelse:

Til spænding, montering og indbygning via fastgøring med skruer.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.

Teknisk beskrivelse

Højde	8 mm
Højde med gevind	18 mm
Vægt	60 g
Materiale, overflade	forzinket
Nom. holdekraft	125 N
Ø	40 mm
Gevind	M5 mm
Gevindbøsning	ja
maks. temperaturbestandighed	120 °C

Materiale, magnetkerne	Ferrit
Produkttype	Fladgribermagnet

Tilbehør

Skruekrogsæt med udvendigt gevind.10 dele Gevind M5	085921 M5
---	-----------