



Maskin-savklinge til Kasto, Ko-Bi3, Længde L / tænder pr. tomme: 450/10



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 171650 450/10 |
| GTIN | 4045197347077 |
| Artikelklasse | 16E |

Beskrivelse

Udførelse:

KOMET bimetal – tandspidser af HSS-M3 og klingeryg af fjederstål. Til høj skæreeffekt og tilspænding. Brudsikre for at opnå maksimal sikkerhed på arbejdspladsen.

Bemærk:

Specielt til Kasto-maskiner (fra 38 mm klingebredde er opspændingshullerne forskudt ud fra midten).

Vigtigt! Følg altid brugsanvisningen, som følger med savklingerne.

KOMET HSS-savklinger: Andre udførelser som f.eks. VP 7 (7° spånvinkel, Variofortanding) og P 13 (13° spånvinkel – specielt til rustfrit stål) kan leveres på forespørgsel.

Fortanding: normal

Bredde: 38 mm

Tykkelse: 2 mm

Opspændingshul-Ø: 8,5 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|-----------------|
| Tænder pr. tomme | 10 |
| Tykkelse | 2 mm |
| Opspændingshul-Ø | 8,5 mm |
| Bredde | 38 mm |
| Længde L | 450 mm |
| Fortanding | normal |
| Skæremateriale | Ko-Bi3 |
| Produkttype | Maskinsavklinge |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | | |
| Alu > 10% Si | betinget egnet | | |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | betinget egnet | | |
| INOX < 900 N/mm ² | betinget egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Uni | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |