



## Trykventil 0,5-10 bar, Indvendig gevind-Ø: 1/4tommer



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080012 1/4
GTIN	4047322129398
Artikelklasse	08A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Vedligeholdelsesenhed, der kan kombineres efter behov og frit udvides vha. sammenkoblingsenhed.

**Vedligeholdelsesenhed** i modulserie („multifix“-system), bestående af reduktionsventil, tågesmører og filter. Reguleringsområde 0,5 – 10 bar, driftstryk maks. 16 bar, driftstemperatur maks. 60 °C.

#### Fordel:

Vedligeholdelsesenheden kan indstilles separat, f.eks. med flere trykventiler, uden tågesmører (til oliefrige værktøjer) osv.

#### Anvendelse:

Til anlæg i trykområdet op til 16 bar. Kompatibel med mærkerne CEJN, RECTUS og JWJ.

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde (L) som tredelt serviceenhed	138 mm
Højde (H)	190 mm
Gennemstrømningsværdi ved tredelt serviceenhed	1150 l/min

Indvendig gevind-Ø	1/4 tommer
Produkttype	Trykventil