

bimos

Arbejdsdrejestol Neon, PU-skum, med hjul, lav, Farve: ORANGE**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	965432 ORANGE
GTIN	4016849498256
Artikelklasse	96J

Beskrivelse**Udførelse:**

Neon-arbejdsdrejestol med skiftepolstringssystem. Polstringselementerne hægtes ganske enkelt på og fikseres med et klik. Med ergonomiske indstillingsmuligheder: Synkronteknik med vægtregulering, justering af sædehøjde vha. sikkerhedsgasfjeder, justering af sædehældning, sædedybdeindstilling, ryglæns-højdeindstilling. Med flex-bånd hele vejen rundt i forskellige farver.

Sæde og ryglæn i blødt PU-skum. Plejevenlig, vaskbar, robust og bestandig over for milde syre- og ludopløsninger samt mekanisk påvirkning.

Norm:**DIN 68877****Specialtilbehør:**

Multifunktionsarmlæn, par nr. 965455.

Teknisk beskrivelse

Armlænspar, tilpasning mulig	ja
Højdeindstilling, udførelse	Gasfjeder

Synkronmekanik	ja
Fodkryds, udførelse	Rullesæt
Højdeindstilling, type	Højdeindstillingsarm
Lændestøtte (rygsøjle)	nej
Farve, sædemateriale	sort
Understel, udførelse	Femarmet fod
Serie	Neon
Materiale, sædeflade	PU-skum
Ryglæns højde	570 mm
Sædedybdeindstillingsområde	420 - 480 mm
Norm	DIN 68877
Justering af sædehældning	ja
Siddebredde	470 mm
Hjul, udførelse	lastafhængigt bremsede bløde hjul til hårde gulve
Permanentkontakt, rygindstilling	nej
Materiale, ryglæn	PU-skum
Materiale, fodkryds	Aluminium, mat pulverlakeret
Farve, bånd	orange
Udførelse	med hjul
Bæreevne, stol	120 kg
Højdeindstillingsområde	450 mm
Produkttype	Arbejdsdrejestol