

bimos

**Arbejdsdrejestol Neon, PU-skum, med hjul, lav, Farve: GREY****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	965432 GREY
GTIN	4016849518312
Artikelklasse	96J

**Beskrivelse****Udførelse:**

Neon-arbejdsdrejestol med skiftepolstringssystem. Polstringselementerne hægtes ganske enkelt på og fikseres med et klik. Med ergonomiske indstillingsmuligheder: Synkronteknik med vægtregulering, justering af sædehøjde vha. sikkerhedsgasfjeder, justering af sædehældning, sædedybdeindstilling, ryglæns-højdeindstilling. Med flex-bånd hele vejen rundt i forskellige farver.

Sæde og ryglæn i blødt PU-skum. Plejevenlig, vaskbar, robust og bestandig over for milde syre- og ludopløsninger samt mekanisk påvirkning.

**Norm:****DIN 68877****Specialtilbehør:**

Multifunktionsarmlæn, par nr. 965455.

**Teknisk beskrivelse**

Siddebredde	470 mm
Norm	DIN 68877

Materiale, ryglæn	PU-skum
Serie	Neon
Lændestøtte (rygsøjle)	nej
Ryglæns højde	570 mm
Materiale, fodkryds	Aluminium, mat pulverlakeret
Hjul, udførelse	lastafhængigt bremsede bløde hjul til hårde gulve
Understel, udførelse	Femarmet fod
Højdeindstilling, udførelse	Gasfjeder
Højdeindstilling, type	Højdeindstillingsarm
Sædedybdeindstillingsområde	420 - 480 mm
Justering af sædehældning	ja
Farve, sædemateriale	sort
Materiale, sædeflade	PU-skum
Armlænspar, tilpasning mulig	ja
Permanentkontakt, rygindstilling	nej
Fodkryds, udførelse	Rullesæt
Synkronmekanik	ja
Farve, bånd	grå
Bæreevne, stol	120 kg
Højdeindstillingsområde	450 mm
Produkttype	Arbejdsdrejestol