

bimos

Arbejdsdrejestol Neon, PU-skum, med hjul, lav, Farve: BLUE**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	965432 BLUE
GTIN	4016849576596
Artikelklasse	96J

Beskrivelse**Udførelse:**

Neon-arbejdsdrejestol med skiftepolstringssystem. Polstringselementerne hægtes ganske enkelt på og fikseres med et klik. Med ergonomiske indstillingsmuligheder: Synkronteknik med vægtregulering, justering af sædehøjde vha. sikkerhedsgasfjeder, justering af sædehældning, sædedybdeindstilling, ryglæns-højdeindstilling. Med flex-bånd hele vejen rundt i forskellige farver.

Sæde og ryglæn i blødt PU-skum. Plejevenlig, vaskbar, robust og bestandig over for milde syre- og ludopløsninger samt mekanisk påvirkning.

Norm:**DIN 68877****Specialtilbehør:**

Multifunktionsarmlæn, par nr. 965455.

Teknisk beskrivelse

Permanentkontakt, rygindstilling	nej
Farve, sædemateriale	sort

Materiale, sædeflade	PU-skum
Understel, udførelse	Femarmet fod
Materiale, ryglæn	PU-skum
Fodkryds, udførelse	Rullesæt
Ryglæns højde	570 mm
Højdeindstilling, type	Højdeindstillingsarm
Synkronmekanik	ja
Hjul, udførelse	lastafhængigt bremsede bløde hjul til hårde gulve
Norm	DIN 68877
Materiale, fodkryds	Aluminium, mat pulverlakeret
Sædedybdeindstillingsområde	420 - 480 mm
Justering af sædehældning	ja
Højdeindstilling, udførelse	Gasfjeder
Siddebredde	470 mm
Armlænspar, tilpasning mulig	ja
Serie	Neon
Lændestøtte (rygsøjle)	nej
Farve, bånd	blå
Bæreevne, stol	120 kg
Højdeindstillingsområde	450 mm
Produkttype	Arbejdsdrejestol