

bimos

Arbejdsdrejestol Neon, kunstlæder, med hjul, lav, Farve: ORANGE**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	965438 ORANGE
GTIN	4016849488479
Artikelklasse	96J

Beskrivelse**Udførelse:**

Neon-arbejdsdrejestol med skiftepolstringssystem. Polstringselementerne hægtes ganske enkelt på og fikses med et klik. Med ergonomiske indstillingsmuligheder: Synkronteknik med vægtregulering, justering af sædehøjde vha. sikkerhedsgasfjeder, justering af sædehældning, sædedybdeindstilling, ryglæns-højdeindstilling. Med flex-bånd hele vejen rundt i forskellige farver.

Sæde og ryglæn med kunstlæderbetræk, komfortabelt og blødt. Vaskbart og plejevenligt, modstandsdygtig over for olie og desinfektionsmidler.

Norm:**DIN 68877****Specialtilbehør:**

Multifunktionsarm læn, par nr. 965455.

Teknisk beskrivelse

Armlænspar, tilpasning mulig	ja
Lændestøtte	ja

Materiale, fodkryds	Aluminium, mat pulverlakeret
Ryglænsøjde	570 mm
Fodkryds, udførelse	Rullesæt
Materiale, sædeflade	Kunstlæder
Sædedybdeindstillingsområde	420 - 480 mm
Norm	DIN 68877
Understel, udførelse	Femarmet fod
Farve, sædemateriale	sort
Siddebredde	470 mm
Serie	Neon
Hjul, udførelse	lastafhængigt bremsede bløde hjul til hårde gulve
Højdeindstilling, type	Højdeindstillingsarm
Permanentkontakt, rygindstilling	nej
Højdeindstilling, udførelse	Gasfjeder
Synkronmekanik	ja
Farve, bånd	orange
Udførelse	med hjul
Bæreevne, stol	120 kg
Højdeindstillingsområde	450 mm
Produkttype	Arbejdsdrejestol