



## Stikklinge, neutral, Klingehøjde h<sub>5</sub>: 26mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	278005 26
GTIN	4062406380762
Artikelklasse	22B

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm). Til stikplatter nr. 278029 – 278036.

**Passer til:**

Klinge til afstigningsplatter nr. 278029 – 278036.

**Advarsel:**

Spænding af stikplatten er kun muligt i kombination med grundholder nr. 278008 og 278009. Stikplatten kan let udskiftes ved bare at løsne den forreste skrue på grundholderens klemliste.

**Bemærk:**

Fra 14 mm stikdybde kommer det 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser.

### Teknisk beskrivelse

Klingehøjde h <sub>5</sub>	26 mm
Bredde b <sub>2</sub>	2,6 mm
Stikbredde W	3; 4 mm
Højde, h <sub>1</sub>	21,4 mm
Til maks. emne-Ø	60 mm
Samlet længde L	110 mm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej

aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge