



Stikklinge, neutral, Klingehøjde h₅: 32mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	278005 32
GTIN	4062406380779
Artikelklasse	22B

Beskrivelse

Udførelse:

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm). Til stikplatter nr. 278029 – 278036.

Passer til:

Klinge til afstikningsplatter nr. 278029 – 278036.

Advarsel:

Spænding af stikplatten er kun muligt i kombination med grundholder nr. 278008 og 278009. Stikplatten kan let udskiftes ved bare at løsne den forreste skrue på grundholderens klemliste.

Bemærk:

Fra 14 mm stikdybde kommer det 2. skær i kontakt med emnet. Der kan i den forbindelse opstå ridser.

Teknisk beskrivelse

Bredde b ₂	2,6 mm
Til maks. emne-Ø	65 mm
Højde, h ₁	25 mm
Stikbredde W	3; 4 mm
Klingehøjde h ₅	32 mm
Samlet længde L	150 mm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej

aksial stikning mulig

nej

Produkttype

Stikklinge