


**eco-stikdrejeholder, venstre, Skaftstørrelse: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	278018 25
GTIN	4062406381783
Artikelklasse	22B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm). Til stikplatter nr. 278029 – 278036.

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde $L_1$	30 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Samlet længde $L$	120 mm
Skrue	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Stikbredde $W$	3 mm
Stikbredde $W$	4 mm
Indstiksdybde $t_{maks}$	12 mm
Funktionsbredde $L_4$	25 mm
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Skærholder

