

**Borestang til stikdrejning, højre, Skaft-Ø DS: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	278023 25
GTIN	4062406381646
Artikelklasse	22B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm). Til stikplatter nr. 278029 – 278036.

**Teknisk beskrivelse**

$t_{\text{maks}}$ indvendig bearbejdning	5 mm
Mindste forborings-Ø $D_{\text{min}}$	25 mm
Samlet længde L	200 mm
Stikbredde W	3; 4 mm
Midterforskydning $L_3$	12 mm
Udhængslængde $L_1$ , tilbagetrukne holdere	50 mm
Skrue	279816 6 (SW5; 5 Nm)
Skaft-Ø $D_s$	25 mm
Anvendelsesområde	Radial indvendig indstikning
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Borestang

