

**Borestang til stikdrejning, højre, Skaft-Ø DS: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	278023 32
GTIN	4062406381653
Artikelklasse	22B

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm). Til stikplatter nr. 278029 – 278036.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	250 mm
Stikbredde W	3; 4 mm
Udhængslængde L ₁ , tilbagetrukne holdere	60 mm
Skrue	279816 7 (SW5; 5 Nm)
Mindste forborings-Ø D _{min}	30 mm
t _{maks} indvendig bearbejdning	5 mm
Midterforskydning L ₃	14,5 mm
Skaft-Ø D _s	32 mm
Anvendelsesområde	radial indvendig indstikning
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Borestang

