

Garant**Planforsænersæt med 6 dele i kassette, Type: DF****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	156420 DF
GTIN	4045197087973
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Udvalg af de mest anvendelige forsæneretil **skruer M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.**

Planforsæner 156020 **DF** = Gennemgående hul, kvalitet **fin**

Indhold:

Forsæner-(\varnothing ×styr- \varnothing): 1 stk. af hver str. 6,5×3,2; 8×4,3; 10×5,3; 11×6,4; 15×8,4; 18×10,5

Teknisk beskrivelse

Type	DF
Antal skær Z	3
Spidsvinkel	180 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 373
Skæft	Cylinderskæft med h9

Indvendig køling	nej
Produkttype	Planforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

DIN-planforsænker til gennemgående hul Forsænker-Ø D1 x tap-Ø D2 11X6,4 mm	156020 11X6,4
DIN-planforsænker til gennemgående hul Forsænker-Ø D1 x tap-Ø D2 6,5X3,2 mm	156020 6,5X3,2
DIN-planforsænker til gennemgående hul Forsænker-Ø D1 x tap-Ø D2 10X5,3 mm	156020 10X5,3
DIN-planforsænker til gennemgående hul Forsænker-Ø D1 x tap-Ø D2 15X8,4 mm	156020 15X8,4
DIN-planforsænker til gennemgående hul Forsænker-Ø D1 x tap-Ø D2 8X4,3 mm	156020 8X4,3
DIN-planforsænker til gennemgående hul Forsænker-Ø D1 x tap-Ø D2 18X10,5 mm	156020 18X10,5