

**Borestang til stikdrejning, venstre, Skaft-Ø DS: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	278024 32
GTIN	4062406381684
Artikelklasse	22B

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm). Til stikplatter nr. 278029 – 278036.

Teknisk beskrivelse

Skrue	279816 7 (SW5; 5 Nm)
Udhængslængde L_1 , tilbagetrukne holdere	60 mm
Stikbredde W	3; 4 mm
Samlet længde L	250 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	30 mm
Midterforskydning L_3	14,5 mm
t_{maks} indvendig bearbejdning	5 mm
Skaft-Ø D_s	32 mm
Anvendelsesområde	Radial indvendig indstikning
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Borestang

