

**Borestang til stikdrejning, venstre, Skaft-Ø DS: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	278024 20
GTIN	4062406381660
Artikelklasse	22B

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm). Til stikplatter nr. 278029 – 278036.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	3; 4 mm
Midterforskydning L ₃	8 mm
t _{maks} indvendig bearbejdning	5 mm
Skrue	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Udhængslængde L ₁ , tilbagetrukne holdere	30 mm
Samlet længde L	200 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	16,5 mm
Skaft-Ø D _s	20 mm
Anvendelsesområde	radial indvendig indstikning
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Borestang

