

**Af- / ind- og stikdrejeplatte neutral, HBG25, Stikbredde W: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	278029 4
GTIN	4062406381806
Artikelklasse	22D

Beskrivelse**Passer til:**

Holder nr. 278005 og 278015 – 278056.

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tolerance stikbredde w	±0,04 mm
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,3 mm
Stikbredde W	4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,26 mm/o
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig

Type	HBG25
Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	80 m/min	M
GG (G)	egnet	140 m/min	K
Uni	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		