

**Af- / ind- og stikdrejeplatte Hel radius, HBG25, Stikbredde W: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	278036 3
GTIN	4062406381813
Artikelklasse	22D

Beskrivelse**Passer til:**

Holder nr. 278005 og 278015 – 278056.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,07 - 0,2 mm/o
Stikbredde W	3 mm
Skæremateriale	HM
Tolerance stikbredde w	±0,04 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HBG25

Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	80 m/min	M
GG (G)	egnet	140 m/min	K
Uni	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		