

**HOLEX****Borepatroner med radiallys Metaludførelse, Type: 13-1/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	342208 13-1/2
GTIN	4062406381691
Artikelklasse	32W

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Nøglefrie borepatroner med automatisk radial låsemekanisme. Yderligere låsemekanismer er ikke nødvendige (især ved slagboring).**
  - **Meget ergonomisk, betjeningsvenligt, sekskantet nøglehjælp.**
  - **God rundløbsnøjagtighed.**
  - **Gennemboret udførelse til højre- og venstreløb (gevind M5 eller M6).**
- Særlige spændefaser til reduktion af slitage.

**Teknisk beskrivelse**

Borehovedlængde lukket	71,2 mm
Udvendig Ø	42 mm
Adapter	1/2-20 tommer
Maks. maskineffekt	1100 W
Spændeområde	1,5 - 13 mm
Borehovedlængde åbnet	64,5 mm
Type	13-1/2
Radial låsemekanisme	ja

Produkttype

Borepatron, nøglefri