

Garant**DIN-planforsænker til kernehul, ubelagt, Forsænker-Ø D1 × tap-Ø D2:
6,5X2,5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 156220 6,5X2,5 |
| GTIN | 4045197087898 |
| Artikelklasse | 11M |

Beskrivelse**Udførelse:**

Treskærs-, spiralnotet forsænker med fast styr til gevindkernehul.

Anvendelse:

Til forsænkning af unbrakoskruer i henhold til DIN 912, 6912, 7984 og cylinderskruer med kærve ISO 1207 (DIN 84).

Forsænkerens styr passer i gevindkernehullet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------|
| Forborings-Ø | 2,5 mm |
| Forsænker-Ø | 6,5 mm |
| Tilspænding f i stål < 500 N/mm ² | 0,09 mm/o |
| Tap-Ø | 2,5 mm |
| Til skruestørrelse | M3 |
| Antal skær Z | 3 |
| Skaft-Ø D _s | 5 mm |
| Samlet længde L | 71 mm |
| Trinhøjde L ₁ 1. Trin med fas | 14 mm |
| Spidsvinkel | 180 grader |
| Belægning | ubelagt |

| | |
|------------------|----------------------|
| Skæremateriale | HSS |
| Norm | DIN 373 |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Produkttype | Planforsænker |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | 33 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 28 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 27 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | betinget egnet | 27 m/min | P |
| våd, maksimal | egnet | | |