

Garant**Planforsænker uden styr, Forsænker-Ø DC: 33mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	156520 33
GTIN	4045197088079
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Flerskæret spiralnotet forsænker med boring i endefladen til montering af forskellige styr. Styret fastgøres med en skrue i forsænkeren.

Anvendelse:

Takket være de udskiftelige styr kan **en** forsænker bruges til **flere** forboringer i forskellige størrelser.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Målene svarer til skruer DIN 912, 6912, 7984 og ISO 1207. Med det rette styr kan en forsænker dog også anvendes til andre skruestørrelser eller til trinforsænkninger.

Teknisk beskrivelse

Til skruestørrelse	M20
Forsæknings-Ø	33 mm
Borings-Ø a	10 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,2 mm/o
Morsekonus MK	3
Samlet længde L	190 mm
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 375
Skaft	Morsekonus

Farvering	uden
Produkttype	Planforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		