



Trykluftsbåndsliber Dynafile®, Type: 15006



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079551 15006
GTIN	616026150065
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Maskiner til alsidig brug med **indstillelig slibebåndsføring, præcis ligeudløb** og udskiftelig **kontaktarm** til bearbejdning med kontakthjul eller anpresningsflade. Komposit-slibebåndsafdekningen muliggør **hurtigt og enkelt slibebåndsskift**. **Slibebåndskølingen** via udluftningen øger slibebåndets standtid. Justerbart greb. **Mini-Dynafile® II-sæt**, handy slibemaskine i kompakt og fleksibel let-vægtskonstruktion. Justerbart slibehoved. Ideel til opgaver på steder med dårlig plads. Slibebåndsmål 3 – 4, 6, 13×305 mm.

Anvendelse:

Til slibning, afgratning, overblænding, finish og polering; ideel til fleksibel bearbejdning på vanskeligt tilgængelige steder.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler. **Mini-Dynafile® II**, 3 kontaktarme, slibebåndssortiment, transportkuffert.

Bemærk:

Yderligere kontaktarmsudførelser til Dynafile® fra nr. 079559 fås på forespørgsel eller i vores eShop.

Teknisk beskrivelse

Vægt	0,8 kg
Modelrække	Mini- Dynafile® II
Arbejdsstøj	81 dB(A)
Båndbredde	3–4; 6; 13; mm

Båndlængde	305 mm
Udgangseffekt	295 W
maks. omdrejningstal	25000 min ⁻¹
Maks. luftbehov	564 l/min
Producentbetegnelse	Mini-Dynaflex II sæt
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	NPT
Emballage	Kuffert
Produkttype	Båndslibere

Tilbehør

Kontaktarm til Mini-Dynaflex® II Type 15026	079562 15026
Kontaktarm til Mini-Dynaflex® II Type 15030	079562 15030
Kontaktarm til Mini-Dynaflex® II Type 15028	079562 15028