



## Stationær maskinskruestik, Type: 150M



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	362175 150M
GTIN	4062406384081
Artikelklasse	32P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robust basisenhed af støbejern; føringsplader og grundflade hærdet. Rengøringsåbninger i basisenheden til god afstrømning af spåner. Mindsket løft af komponenter på grund af særlig kraftindledning i den mobile bakke.

#### Anvendelse:

Alsidigt anvendelig spændeanordning til bearbejdningscentre.

#### Leveringsomfang:

Inkl. 2 × bakke, blød, 2 × forsatsbakke nr. 362181 og 1 × håndsving.

#### Specialtilbehør:

Forsatsbakker nr. 362177 – 362183, håndsving nr. 362190, reservedelssæt nr. 362199. Montering med notskruer nr. 375300 og justering via notskruer nr. 375365.

#### Bemærk:

Fikseringsmålene passer ikke til andre fabrikater. Metrisk udgave – skruer og gevind i metrisk udgave, 6-kant = SW 19 mm.

### Teknisk beskrivelse

L <sub>1</sub>	101,6 mm
L <sub>2</sub>	58,7 mm
Spændekraft	36 kN
Farvekode til passende tilbehør	NC-HOLEX

Type	Vinkelnøgle til skruer med indvendig sekskant
L <sub>3</sub>	90,5 mm
Basisenhedslængde a	427 mm
Kæbehøjde C	44,5 mm
Nøglevidde str.	19 mm
Spændeområde b	0 - 232 mm
Kæbebredde A	151 mm
Basisenhedsbredde B	186 mm
Boringsafstand f	98,4 mm
Basisenhedshøjde c +/- 0,012	73 mm
Lynindstilling	nej
Kæber udskiftelige	ja
Produkttype	Maskinskruestik

## Tilbehør

ForsatsbakkeStandard Type 150	362181 150
Reservedelssæt9 dele Type 9	362199 9