


Garant**Skærholder radial Heavy-Duty, Venstre, Plattestørrelse: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260617 10
GTIN	4062406384319
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Modulært kopieringsdrejeværktøj til skæredybder op til 70 mm.

Anvendelse:

I kombination med GARANT holder Heavy-Duty (nr. 274004).

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med holderne).

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	10 mm
Maks. skæredybde t_{maks}	60 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 1
passende vendeskærsplatter	RC.X 1003
Underlægsplade	269005 11
Skrue til underlagsplade	269013 2
Samlet længde $L_{i,alt}$	142 mm
Indsatstype	Venstre
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 11	269005 11
Vendeplatteskruesæt Type 1	269028 1