

Garant**eco-stikklinge til radiale indstik, Venstre, Stikbredde W: 3mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 274106 3 |
| GTIN | 4062406384357 |
| Artikelklasse | 21U |

Beskrivelse**Udførelse:**

Holder nr. 273893 – 273894; 319133 20/50.

Anvendelse:

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274002 eller alternativt med adapter nr. 274001 og passende grundholder til stikklinger.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med holderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|------------|
| Stikbredde W | 3 mm |
| Maks. stikdybde t_{maks} | 30 mm |
| Samlet længde L | 82 mm |
| Indsatstype | Venstre |
| Indvendig køling | nej |
| Systemnøgle | ja |
| aksial stikning mulig | nej |
| Produkttype | Stikklinge |

