

**Garant****eco-stikklinge til radiale indstik, Venstre, Stikbredde W: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274106 4
GTIN	4062406384364
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Holder nr. 273893 – 273894; 319133 20/50.

**Anvendelse:**

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274002 eller alternativt med adapter nr. 274001 og passende grundholder til stikklinger.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med holderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	4 mm
Maks. stikdybde $t_{maks}$	32 mm
Samlet længde L	84 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Systemnøgle	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge

